

easyfoam365+

Ansaugverteiler ST-163.1



The choice of perfection



Einfache Auswahl
mit einem Dreh!



Geeignet für die
Lebensmittelindustrie

Der 4-fach Ansaugverteiler ST-163.1 für alle easyfoam365+ Injektoren

- Material: Edelstahl
- Umrüstzeiten, die durch ständiges Wechseln von Ansaugschläuchen Medien (Reinigungsmitteln) entstehen, entfallen.
- Einzelansteuerbare Schlauchtülle. Durch ein spürbares Rastsystem merkt man, dass die ausgewählte Schlauchtülle optimal positioniert und aktiviert ist.
- Es werden 4 Sätze Dosierdüsen inklusive Stopfen mitgeliefert, durch die die Ansaugmenge der Medien im Saugbetrieb eingestellt werden kann.
- Kein Verdrehen der Schläuche: Die Ansteuerung erfolgt über ein Verdrehteil mit Markierung. Steht die Markierung zwischen 2 farbigen Tüllen, ist der Durchgang blockiert.
- Mit diversen Zubehörteilen kann der ST-163 Ansaugverteiler an der Wand oder einem Fahrwagen montiert werden. Ein Adapter für die direkte Montage an die Injektoren ST-167 und ST-168 ist zusätzlich erhältlich.



4 Sätze Dosierdüsen
inklusive: Auch die
Stopfen können einfach
in die Schlauchtüllen
eingesetzt werden.



Befestigungs-
zubehör
finden Sie auf
der nächsten
Seite.



Rot aktiv

Deaktivierung

ST-163.1 Ansaugverteiler



Ansaugverteiler für **easyfoam365+** Injektoren.
4 farbig gekennzeichnete Ansaugmöglichkeiten.
Ansteuerung durch Drehung des Verdrehteils.
Inkl. O-Ring und 4 Dosierdüsensätze

R+M Nr.


200 163 185

D

4 Sätze Dosierdüsen

rm-suttner.com

ST-163.1 Ansaugverteiler Zubehör



Edelstahl-Wandhalterung für Ansaugverteiler

R+M Nr.
040 004 013



Edelstahl-Tülle für Ansaugverteiler. Auch zur Montage an die Wandhalterung

R+M Nr.
040 003 590

3 Bohrungen, 8,5 mm zur Befestigung
9 mm Tüllen farblich markiert (HACCP)



Verdrehteil zum Einrasten

Markierung

Einfache Montage an der Wand oder am Fahrzeug: Mit der optional erhältlichen Edelstahltülle kann der Ansaugverteiler in der Wandhalterung befestigt werden.

Adapter für den Direktanschluss



Mit dem Adapter direkt angeschlossen: Die easyfoam365+ Injektoren ST-167 und ST-168 bieten die Möglichkeit des Direktanschlusses.




Edelstahl-Adapter für Ansaugverteiler. Inkl. O-Ring. Zur Montage an die easyfoam365+ Injektoren ST-167 / ST-168

R+M Nr.
200 163 186

Beispielanwendung Ansaugverteiler:

Hier die Ansteuerung zur Chemie-Ansaugung. Der Ansaugverteiler kann waagrecht, senkrecht und in allen Positionen angebracht werden.



Flexible Positionierung: Die Kombination kann in allen Richtungen eingesetzt werden. Auch eine horizontale Befestigung ist möglich.